

SKUMRASK

Dokument Skumrask handhavande 2

Lättskumsadapter till övertrycksfläkt SweFan 24"

- Montering:** Skumrasken monteras på fläkten med hjälp av en 8 cm lång bockad kant på Skumraskens överkant och två snabbfästen i Skumraskens underkant. Det dubbla skumnätet monteras i Skumraskens U-profil.
- Skumtransport:** För transport av lättskummet används antingen engångsslang (diam 796 mm) eller SweFan dörradapter. Dörradaptorn/engångsslangen monteras på Skumrasken ovanpå skumnätet. Engångsslangen monteras med hjälp av det extra spännband som medföljer. Tillse att inte spännbandet lägger sig över snabbfästena i Skumraskens underkant.
- Skumproduktion:** Mata Skumrasken med premix (3% detergentskum). Lämpligt flödestryck ca. 6 bar. Normalt flöde ca. 200 liter/min. Skumtalet regleras genom att luftflödet varieras. Fläkten körs normalt mellan tomgång – $\frac{3}{4}$ gaspådrag. Större luftflöde = högre skumtal. Avgasslang rekommenderas vid skumproduktion.
- Återställning:** Spola ren fläkt och Skumrask från skumrester med rent vatten. Torka skumnätet efter rensköljning.
- Kapacitet:** Skumtal: Variabelt 300-800.
Skumflöde: 60-160 m³ / min.
- Tekniska data:** Vikt: 9 kg.
Mått diam: 630 mm (största mått inkl. handtag och stödben: 780 mm.)
Mått djup: 170 mm.



SweFan 24"/Skumrask



Engångsslang



Dörradapter